

BS712TOP_400V // Metallbandsäge



Highlights

- platzsparend aufgrund von Fahrwerk
- automatische Endabschaltung serienmäßig
- solide Gussmaschine mit kugelgelagerter
- Sägebandführung
- Späneabscheider und Schmiermittelpumpe
- Profischraubstock und Werkstückanschlag
- Senkgeschwindigkeit Sägearm über Hydraulikzylinder
- stufenlos einstellbar



BS712TOP_400V // Metallbandsäge



Technische Details

Motorleistung S1 in W	1,1 kW
Schwenkbereich	- 45°
Schnittleistung rund Ø 45° in mm	110
Schnittleistung LxH 45° in mm	110x180
Sägebandgeschwindigkeit in m/min	22/33/45/65 m/min
Nettogewicht in kg	170
Verpackungshöhe in mm	1.120
EAN Code	9120058375316

Spannung	400V / 3 / 50 Hz
Schnittleistung rund Ø 90° in mm	180
Schnittleistung LxH 90° in mm	180x300
Sägeband in mm	2360x20x0,9
Bruttogewicht in kg	190
Verpackungsbreite in mm	460
Verpackungslänge in mm	1.280