

Hybrid- Fensterschließer

WIN-CONTROL WS 20.1



Schluss mit der Dauer-Kippstellung Ihrer Fenster!



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID 2000090000

Technische Daten:

Länge x Breite x Höhe:	147 x 85 x 30 mm
Gewicht:	380 g
Max. Betriebsdauer KB:	3 min
Werkstoff:	Kunststoff / weiß
Leistung:	max. 4 W
Spannung:	3 V DC
Zugkraft:	40 N
Batterietyp:	LR6 (AA)
Bedienungsart:	Zugschnur
MRL / RoHS / EMV:	konform
Artikel-Nr.	82924
EAN:	0040232829246

Produkteigenschaften:

- ✓ Einsparung von Energie, Zeit und Kosten durch kontrolliertes Lüften
- ✓ Vermeidung von Schimmel und Erhöhung der Sicherheit
- ✓ Montage / Bedienung: einfach und schnell
- ✓ Geeignet für alle gängigen Kipp-Fenster
- ✓ Schließt Fenster nach Zeitvorgabe von 5 min bis 6 h
- ✓ Hybridantrieb (Feder-u. Elektroantrieb)
- ✓ Kabellose Funktionsweise
- ✓ Lange Batterielebensdauer / mind. 1500 Schließvorgänge
- ✓ Optionales Zubehör: Regensensor
- ✓ TÜV Rheinland - Bauartprüfzeichen
- ✓ TÜV Rheinland Prüfzeichen - "LGA tested Quality"

Ihr Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein

Tel. 0 61 88 - 91 450-0
Fax 0 61 88 - 91 450-22
info@emz-stickler.de