

WT 1012

1-Kanal-Lötstationen Set, 95 W mit Lötkolben WSP 80
Artikel Nr.: T0053440699N



Benefits

- › 1-Kanal-Versorgungseinheit WT 1 mit Lötkolben WSP 80 und Sicherheitsablage WSR 201
- › WSP 80 Lötkolben (80 W) mit Silver Line Lötspitze für alle Standard-Lötanwendungen. Lötspitzenfamilie LT
- › OFF Zeit, Prozessfenster, Verriegelungsfunktion, Offset





Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	149 x 138 x 101
Abmessungen L x B x H (Inch)	5.87 x 5.43 x 3.98
Gewicht (ca) in kg	1.9
Spannung	230 V, 50/60 Hz
Leistung	95 W
Kanäle	1
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	50 - 450
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	150 - 850
Temperaturgenauigkeit °C	±9
Temperaturgenauigkeit °F	±17
Temperaturstabilität °C	±2
Temperaturstabilität °F	±4
Potentialausgleichsbuchse	Über 3, 5 mm Schaltklinkenbuchse an der Gerätevorderseite
Display	LCD / Hintergrundbeleuchtung
Luftverbrauch l/min	---
Betriebsdruck in bar/psi	---
Fördermenge l/min	---
Unterdruck	---