

Anbauanleitung

LED Arbeitsscheinwerfer Art.-Nr. 20213




1. Befestigungsmöglichkeit,
keine Verstellung möglich



2. Befestigungsmöglichkeit,
Verstellung in der Neigung möglich

(D) 9 x 3 = 27 Watt, Spannung DC 10-30 V. Arbeitsscheinwerfer für Baumaschinen und selbstfahrende Arbeitsmaschinen.

Achtung! Nicht für den öffentlichen Strassenverkehr zugelassen!
Fixieren Sie den Scheinwerfer mit der beiliegenden Befestigung 1 oder 2 auf oder an der Karosserie des Fahrzeuges. Stellen Sie die elektrische Verbindung durch das Anschlusskabel her:
Rot an + (Plus) und Schwarz an – (Minus) anschliessen.



(GB) 2. Second Fitting method,
Adjustment in the inclination possible.

(F) 2. Deuxième Méthode d'ajustement,
Réglage de l'inclinaison possible.

(NL) 2. Tweede Fitting methode,
Aanpassing van de helling mogelijk.

(GB) 1. First Fitting method,
no adjustment possible.

(F) 1. Première Méthode d'ajustement,
pas de réglage possible.

(NL) 1. Eerste Fitting methode,
geen aanpassing mogelijk.

**(GB) 9 x 3 = 27 Watt, Voltage DC 10-30 V,
Headlamp for construction machines and tractors.**

Attention! Not allowed for public traffic!

Fix the lamp with the included mounting 1 or 2 on or near the body of the vehicle.
Make the electrical connection through the connection cable:
Red to + and Black to – connect.

**(F) 9 x 3 = 27 Watt, Tension DC 10-30 V,
Projecteur de travail pour machines et tracteurs.**

Attention ! Ce produit n'est pas homologué pour la circulation routière! Fixer la
lampe avec le montage inclus 1 ou 2 sur ou près du corps du véhicule. Faire le
raccordement électrique par le câble de connexion:
rouge + et noir – connecter.

**(NL) 9 x 3 = 27 Watt, Voltage DC 10-30 V,
Werkschijnwerper voor bouwmachines en zelfrijdende werkmachines.**

Let op! Niet voor het openbare wegverkeer toegestaan!

Bevestig de lamp met de meegeleverde montage 1 of 2 op of nabij de carrosserie van het voertuig. Maak de elektrische aansluiting via de aansluitkabel:
Rood tot + en Zwart op – aan te sluiten.

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät:

LED Arbeitsscheinwerfer mit der Art.-Nr. 20213

die folgenden einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union erfüllt:
2004/108/EC

Es wurden die folgenden harmonisierten Normen zugrunde gelegt:

EN 55015: 2013

EN 61547: 2009

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Datum des ersten Inverkehrbringens des Produkts: 06. 12. 2016.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt:

Berger + Schröter GmbH, Voerder Straße 83, 58135 Hagen

Unterzeichnet für und im Namen von

Berger + Schröter



Hagen, 03. 11. 2016

Berger, Ansgar, Geschäftsführer

Copyright by **Berger & Schröter**

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung von Berger + Schröter darf diese Bedienungsanleitung, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Technische Änderungen können jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. Die Bedienungsanleitung wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.