

Artikelnummer: J80060A0000

Verbindungsmodul VM-Pro 8-8 Class F_A IP67



REAL-TIME
RE-EMBEDDED

Technische Attribute	
Bezeichnung	VM-Pro 8-8 Class F _A IP67
Anmerkungen	AWG27-22
Farbe	schwarz

Produkt-Beschreibung

Das Verbindungsmodul VM-Pro 8-8 Class F_A (1000 MHz) IP67 bietet übertragungstechnische Eigenschaften der Klasse F_A gemäß ISO/IEC 11801 und ist sowohl für den Anschluss von Installations- als auch von Patchkabeln geeignet. Geschirmte und ungeschirmte Kabel mit Kupfer-Leiterdurchmesser AWG27-22 und einem Außendurchmesser von 5,5 - 9,0 mm können mit dem VM-Pro 8-8 Class F_A (1000 MHz) IP67 verbunden werden. Seine kompakte Bauform ermöglicht eine komfortable Kabelverbindung auch bei sehr beengten Platzverhältnissen. Die Montage des Verbindungsmoduls VM-Pro 8-8 Class F_A (1000 MHz) IP67 erfordert keine Spezialwerkzeuge und ist in wenigen Schritten erfolgt. Die mechanische Stabilität, der isolierte Aufbau und der Schutz vor äußeren Einflüssen ermöglicht einen vielseitigen Einsatz des VM-Pro 8-8 Class F_A (1000 MHz) IP67 bei Kabelverlegungen und -reparaturen in der Gebäude-, Heim- und Industriegebäudeverkabelung. Dabei ist das Verbindungsmodul IP67 geschirmt, anhand der Kunststoff-Verschraubungen isoliert, manipulationssicher und ermöglicht eine zuverlässige Zugentlastung.

Das Verbindungsmodul VM-Pro 8-8 Class F_A IP67 bietet übertragungstechnische Eigenschaften der Klasse F_A gemäß ISO/IEC 11801 und ist sowohl für den Anschluss von Installations- als auch von Patchkabeln geeignet. Geschirmte und ungeschirmte Kabel mit Kupfer-Leiterdurchmesser AWG 27-22 und einem Außendurchmesser von 5,5 - 9,0 mm können mit dem VM-Pro 8-8 Class F_A IP67 verbunden werden. Seine kompakte Bauform ermöglicht eine komfortable Kabelverbindung auch bei beengten Platzverhältnissen. Die Montage des Verbindungsmoduls VM-Pro 8-8 Class F_A IP67 erfordert keine Spezialwerkzeuge und ist in wenigen Schritten erfolgt. Die mechanische Stabilität, der isolierte, elektrisch berührungssichere Aufbau und der Schutz vor äußeren Einflüssen ermöglicht einen vielseitigen Einsatz des VM-Pro 8-8 Class F_A IP67 bei Kabelverlegungen und -reparaturen in der Gebäude-, Heim- und Industriegebäudeverkabelung. Das Verbindungsmodul ist voll geschirmt, durch Kunststoff-Verschraubungen isoliert aufgebaut, manipulationssicher und ermöglicht eine zuverlässige Zugentlastung.

Leistungsmerkmale

- Klasse F_A (1000 MHz)
- real-time re-embedded
- geeignet für 100 / 250 / 500 / 1000 MHz Installations- und Patchkabel
- elektrisch berührungssicher
- Verbindung über IDC Schneidklemmen
- isolierter Aufbau
- Anschluss 4-paariger geschirmter/ungeschirmter Installations- und Patchkabel von AWG 27-22
- Adernpaare können unter Beibehaltung der Paarverdrehung bis zur Klemme geführt werden
- EMV-sicher nach DIN EN 61000-6-1 und DIN EN 61000-6-2
- geeignet für PoE+
- Temperaturbereich: -40° C bis 70° C
- bis zu 4 Mal wiederanschließbar