


KERN KFP 30V20SM

KERN

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Plattform
Produktfamilie	KFP-V20-IP65

Messsystem

Wägebereich [Max]	15 kg; 30 kg
Ablesbarkeit [d]	1 g
Mindestlast [Min]	100 g; 200 g
Wägezellen-Verbindung	4-Leiter
Wägezelle OIML-Klasse	C3
Wägezelle Bauart	Alu IP65 Silikonbeschichtet

Bauform

Abmessungen Wägefläche (B×T)	300×240 mm
Abmessungen Wägefläche	300×240 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	300×240×109 mm
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Stahl, pulverbeschichtet
Material Lastzelle(n)	Aluminium
Fußschrauben drehbar	✓
Transportsicherung - Anzugsmoment	0,1 Nm
Kabellänge	2,5 m
erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max]	3 m
Plattformkonstruktion	Single-Point
Lastzellen - Anzahl	1

Funktionen

IP-Schutz - Lastzelle	IP65
-----------------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
--------------------------------	-------

Zulassung

Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichwert [e]	5 g; 10 g

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-228
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-128

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	693×414×225 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	12,9 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761250154
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



FACTORY

