
KERN **KFP 60V20M**

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Plattform
Produktfamilie	KFP-V20-IP65

Messsystem

Wägebereich [Max]	30 kg; 60 kg
Ablesbarkeit [d]	2 g
Mindestlast [Min]	200 g; 400 g
Wägezellen-Verbindung	4-Leiter
Wägezelle OIML-Klasse	C3
Wägezelle Bauart	Alu IP65 Silikon-beschichtet
Eichwert [e]	10 g; 20 g

Bauform

Abmessungen Wägefläche (B×T)	400×300 mm
Abmessungen Wägefläche	400×300 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	400×300×117 mm
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Stahl, pulverbeschichtet
Material Lastzelle(n)	Aluminium
Fußschrauben drehbar	✓
Kabellänge	2,5 m
erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max]	3 m
Plattformkonstruktion	Single-Point
Lastzellen - Anzahl	1

Funktionen

IP-Schutz - Lastzelle	IP65

Zulassung

Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-229
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-129

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	790×465×220 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Bruttogewicht ca.	13 kg
Versandgewicht	16,2 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761250048
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



FACTORY

