

SILVYN® MPC 45° M

SILVYN® MPC 45° M - Schlauchverschraubung für die Verwendung mit SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



UV-resistent



Temperaturbeständig



Robust



Optimale Zugentlastung



Ölresistent



Montagezeit



Mechanische Beständigkeit



Halogenfrei

Nutzen

Universell einsetzbar

Schnelle und einfache Montage

45° Winkel ermöglicht optimale Montage

SILVYN® MPC 45° M

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch
SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)

Produkteigenschaften

Staubschutz
Feuchtigkeitsschutz
Gewährleistet hohe Zugfestigkeit und mechanischen Schutz

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
45° Winkel mit integrierter Schlauchaufnahme

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch- Verschraubung
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig Grau, RAL 7001
Material:	PA66 Halogenfrei
Schutzart:	IP 65 mit gewellten Schläuchen IP 67 + IP 68 (2 bar) mit glatten Schläuchen
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.



SILVYN® MPC 45° M

Artikelnummer	Metrische Größe	Lichte Weite mm	Passend zu SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR
SILVYN® MPC 45° M schwarz			
55502431	20 x 1,5/1	10,5	16
55502432	20 x 1,5/2	14,5	20
55502433	25 x 1,5	19	25
55502434	32 x 1,5	24,5	32
SILVYN® MPC 45° M grau			
55502435	20 x 1,5/1	10,5	16
55502436	20 x 1,5/2	14,5	20
55502437	25 x 1,5	19	25
55502438	32 x 1,5	24,5	32

Letzte Änderung (17.09.2016)

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16