



Entdecken Sie weitere Details und
passendes Zubehör online!

Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65,
optional mit Eichung

Merkmale	Technische Daten
- IP65-geschützte Plattformwaage mit Auswertegerät aus Edelstahl, ideal für Industrie-anwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen 1 Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 - Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, vielseitig positionierbar, Details siehe KERN KFE-TM - Wiegen mit Toleranzbereich: Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren - Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet	- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 22 mm - Abmessungen Wägeplattform, Edelstahl A B×T×H 300×240×109 mm, groß abgebildet B B×T×H 400×300×117 mm C B×T×H 500×400×127 mm D B×T×H 650×500×139 mm - Abmessungen Auswertegerät B×T×H 195×120×70 mm - Akkubetrieb intern, im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h - Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m - Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

STANDARD	OPTION	FACTORY
         		

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Netto-gewicht	Wägeplatte	Optionen	
							Eichung	Kalibrierschein
KERN	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	ca. kg		 KERN	DAkkS-akkr. KERN
SFE 6K-3NM	6	2	2	40	6	A	965-228	963-128
SFE 10K-3NM	15	5	5	100	6	A	965-228	963-128
SFE 10K-3LNM	15	5	5	100	8	B	965-228	963-128
SFE 30K-2NM	30	10	10	200	6	A	965-228	963-128
SFE 60K-2NM	60	20	20	400	8	B	965-229	963-129
SFE 60K-2LNM	60	20	20	400	12	C	965-229	963-129
SFE 100K-2NM	150	50	50	1000	8	B	965-229	963-129
SFE 100K-2LNM	150	50	50	1000	12	C	965-229	963-129
SFE 100K-2XLNM	150	50	50	1000	22	D	965-229	963-129
SFE 300K-1LNM	300	100	100	2000	22	D	965-229	963-129

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen.
Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.