

6175 1790	DATENBLATT	
Gültig ab: 24.04.2018	SILVYN® ELU	

Der Kabelschuttschlauch SILVYN® ELU besteht aus einem Weich-PVC-Mantel mit eingeschweißter Hart-PVC-Spirale. Wegen der glatten Innenwand können Kabel, Leitungen und Einzeladern einfach eingezogen werden. Aufgrund seiner Flexibilität, Druckfestigkeit und UV-Beständigkeit kann der Schuttschlauch unter anderem im Außenbereich eingesetzt werden.



Material:

Spirale
Mantel

Hart PVC
Weich PVC

Technische Merkmale:

Oberfläche
Profil
Nennweite
Schutzart

Glatte Innenseite
Integrierte Spirale, wendelgewickelt
NW 12 bis NW 63
IP65 nach EN 60529
Abhängig von der verwendeten Schlauchverschraubung
-20°C bis +70°C

Weitere Eigenschaften:

Druckfestigkeit
Widerstand gegen Biegung
Zugfestigkeit
Selbstverlöschend
UV-Beständig

Klasse 2 (600N) nach EN 61386
Flexibel
Klasse 2 (250N) nach EN 61386
nach EN 61386-1

Farbe:

Schwarz

Approbation:



Referenz Normen:



EN 61386-1

Passende Verschraubung:

SILVYN® MPC-M
SILVYN® MPC 45° M
SILVYN® MPC 90° M
SILVYN® MPC
SILVYN® MPC 90°


Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61751790DE Version: 03	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

6175 1790	DATENBLATT	
Gültig ab: 24.04.2018	SILVYN® ELU	

Technische Zeichnung:



Maßtabelle:

Artikel Nr.	NW	Durchmesser mm		Max. Biegeradius mm	Gewicht kg/m
		ØI	ØA		
6175 1790	12	10,0	14,5	25	0,1
6175 1791	16	12,0	16,5	25	0,15
6175 1792	20	16,0	21,0	35	0,17
6175 1793	25	22,0	27,5	45	0,2
6175 1794	30	25,0	30,5	55	0,22
6175 1795	32	28,0	33,5	60	0,25
6175 1796	40	35,0	41,0	80	0,28
6175 1797	50	40,0	46,4	105	0,3
6175 1798	63	50,0	57,0	120	0,38

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61751790DE Version: 03	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------