

G403 PRODIGY

Gaming-Maus



GAMING-OPTIMIERTE PERFORMANCE.

Die G403 Prodigy verbessert dein Spiel dank Gaming-optimierter Performance in einem leichten und ergonomisch designten Gehäuse. Die G403 ist bis zu achtmal schneller als herkömmliche Mäuse: Bei Bewegungen oder beim Klicken ist die Reaktion auf dem Bildschirm nahezu verzögerungsfrei. Die Prodigy ist mit unserem innovativsten optischen Sensor ausgestattet – für höchste Präzision, Geschwindigkeit, Empfindlichkeit und Gleichmäßigkeit. Sie passt sich mit ihrem leichten Design, den gummierten Griffflächen und einem optionalen Gewicht von 10 g an deine Hand und Spielweise an. Die mit bis zu 16,8 Millionen Farben anpassbare G403 Prodigy verfügt über einen integrierten Speicher, sodass du deine Einstellungen überallhin mitnehmen kannst. Mit der G403 Prodigy wird das Spiel noch besser – und du genauso.

INHALT

- Gaming-Maus
- 10 g optionales Gewicht
- Bedienungsanleitung
- 2 Jahre Herstellergarantie

MERKMALE

- Gaming-optimierte Performance – bis zu achtmal schneller als herkömmliche Mäuse
- Hochpräziser optischer 12.000-dpi-Sensor PMW3366
- Tasten mit Metallfederspannung
- Leichtes und ergonomisch designtes Gehäuse
- Konfigurierbare RGB-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben

VERPACKUNG

	Hauptpaket	Hauptkarton
Teile-Nr. EER2	910-004824	-
Strichcode	5099206065529 (EAN-13)	50992060655212 (SCC-14)
Teile-Nr. EWR2	910-004825	-
Strichcode	5099206065536 (EAN-13)	50992060655311 (SCC-14)
Gewicht	195 g	905 g
Länge	13,6 cm	19,7 cm
Breite	4,7 cm	15,4 cm
Höhe/Tiefe	19,2 cm	20,8 cm
Volumen	1,227 dm ³	0,0063 m ³
1 Hauptpaket	1	-
1 Zwischenpaket	0	-
1 Hauptkarton	4	1
1 Euro-Palette	1280	320
1 Container 6 m (20 Fuß)	19624	4906
1 Container 12 m (40 Fuß)	40524	10131
1 Container 12 m (40 Fuß) HQ	44208	11052

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- USB-Anschluss
- Internetverbindung zum Herunterladen der optionalen Software

TECHNISCHE DATEN

Abtastung:

- Auflösung: 200-12.000 dpi
- Max. Beschleunigung: > 40 G*
- Max. Geschwindigkeit: > 300 IPS*

Reaktion:

- USB-Datenformat: 16 Bit/Achse
- USB-Signalrate: 1.000 Hz (1 ms)
- Mikroprozessor: 32-Bit-ARM

Gewicht und Abmessungen:

- Länge: 124 mm
- Breite: 68 mm
- Höhe: 43 mm
- Gewicht: 90 g (nur Maus) + 10 g (optionales Gewicht)
- Kabellänge: 2 m

Gleitfähigkeit:

- Dynamischer Reibungskoeffizient**: 0,1 µ (k)
- Statischer Reibungskoeffizient**: 0,15 µ (s)

Strapazierfähigkeit:

- Maustasten (links/rechts): 20 Millionen Klicks
- FüÙe: 250 km

* Getestet auf dem Logitech G240 Gaming Mouse Pad.
 ** Auf Holz furnieroberfläche getestet.

