



Universal Antirutschbelag als Rollenware 25/50/100 mm, transparent



Universal Antirutschbelag als Rollenware 25/50/100 mm, transparent

Universal Anti-Rutsch-Beläge sind rutschhemmende Bodenmarkierungen, die für eine Reduktion der Gefahr für Sturz- und Rutschunfälle im Betrieb sorgen. Das Produkt ist ein robustes, haltbares, selbstklebendes Anti-Rutsch-Material für den Einsatz in einer Vielzahl von Bereichen. Ideal für Anwendungen auf Treppen, Ein- und Ausgängen sowie Beladungs- und Entladungsrampen. Der Universal Anti-Rutsch-Belag ist widerstandsfähig gegenüber handelsüblichen Reinigern. Das Material besteht aus einer selbstklebenden Kunststoffbasisfolie. Der Klebstoff ist druckempfindlich und wird durch ein silikonisiertes, behandeltes Trennpapier geschützt. Die Oberseite besteht aus abrasiven Aluminiumoxidpartikeln, die durch ein Polymerharz an Ort und Stelle gehalten werden. Vor dem Aushärten werden die Körnchen durch statische Elektrizität aufgeladen, damit sie nach oben zeigen und so die Griffigkeit erhöhen.

Produkt-Eigenschaften

- Ausführung: Rollenware, selbstklebend
- Material: PVC mit Mineralkörnung, UV-beständig
- Rutschhemmung: R13
- Breite: 25/50/100 mm
- Rollen-Länge: 18,3 m
- Farbe: transparent

Einsatzgebiete

- Treppen
- Eingängen
- Ausgängen
- Be- und Entladerampen

Normen / Zulassungen

- ASR A1.5 / 1,2



Wo Universal Anti-Rutsch Beläge in der Regel zum Einsatz kommen:

Entwickelt, um bei verschiedenen Anwendungen für Grip zu sorgen, selbst wenn nach dem korrekten Auftragen Öl, Wasser oder andere Verunreinigungen vorhanden sind. Perfekt für den Fußgängerverkehr oder leichten Fahrzeugverkehr.

Vorteile dieser Anti-Rutsch-Lösung:

- Strapazierfähig, langlebig
- Hoher Reibungskoeffizient
- Leichte Anwendung
- Widersteht den meisten Chemikalien, die in gewerblichen Umgebungen vorkommen
- Haftet auf den meisten Oberflächen, wenn die Vorgaben zur Anwendung befolgt werden

Artikel-Nr.: **AR205-X**

AR205025	Transparent	25 mm
AR205050	Transparent	50 mm
AR205100	Transparent	100 mm