

KERN DA 10-3

Optimiert zur Drehmomentprüfung von Flaschen und sonstiger Verpackung mit Drehverschlüssen



Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 350 x 295 x 30 mm

Bruttogewicht: 3,910 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 1 g

UN-Nummer (Gefahrgut): 3496

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 250 x 160 x 100 mm

Gehäusematerial: Metall lackiert

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 0,002 Nm

Messbereich [Max]: 10 Nm

Präzision (von [Max]): 0,005

Wägeeinheiten: Nm. kgf/cm. kgf/m. in/lbs.
ft/lbs

Überlastschutz (von [Max]): 120 %

Funktionen

Grenzwertfunktion: ja

Peak-Funktion: ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 15 °C

Energieversorgung

Akkuladezeit: 14 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO

Dienstleistungen

ISO-Kalibrierschein: 961-120

Kategorie

Kategorie: Drehmoment

Marke: Sauter