

**WS  
WS 10/5 M PLUS MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 1429-0  
 Fax: +49 5231 14292083  
 www.weidmueller.com



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                 | WS 10/5 M PLUS MC NE WS                                                                   |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2003770000</a>                                                                |
| Ausführung          | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß |
| GTIN (EAN)          | 4050118424447                                                                             |
| VPE                 | 600 Stück                                                                                 |
| kompatibler Drucker | <a href="#">1324380000</a> <a href="#">1139400000</a> <a href="#">1925000000</a>          |

**WS  
WS 10/5 M PLUS MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Länge        | 10 mm   | Länge (inch)  | 0,394 inch |
| Breite       | 5 mm    | Breite (inch) | 0,197 inch |
| Nettogewicht | 0,121 g |               |            |

**Allgemeine Angaben**

|                                |                            |                                |             |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Applikation / Hersteller       | Weidmueller, Allen-Bradley | Breite                         | 5 mm        |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2                        | Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C      |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                     | Farbe                          | weiß        |
| Länge                          | 10 mm                      | Werkstoff                      | Polyamid 66 |

**Verbindermarkierer**

|                  |      |
|------------------|------|
| Raster in mm (P) | 5 mm |
|------------------|------|

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000761    | eClass 6.2 | 27-14-11-37 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-37 | eClass 9.1 | 27-14-11-37 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, Zuken E3.S</a> |
|-------------------|-----------------------------------|

### WS WS 10/5 M PLUS MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



### Zeichnung

