

**Dekafix
DEK 5/8 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com

**WS/ DEK**

Die MultiMark-Verbindermarkierer DEK/WS sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Kompatibel mit Reihenklemmenfamilien W-, Z-, P-, SAK-Serie
- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Platz für mehrzeilige Aufteilungen

Allgemeine Bestelldaten

Typ	DEK 5/8 MM WS
Best.-Nr.	2007130000
Ausführung	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Weidmueller, weiß
GTIN (EAN)	4050118392012
VPE	500 Stück

**Dekafix
DEK 5/8 MM WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	5 mm	Länge (inch)	0,197 inch
Breite	8 mm	Breite (inch)	0,315 inch
Nettogewicht	0,147 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	500	Applikation / Hersteller	Weidmueller
Ausführung	mit Rastfuß, halogenfrei	Breite	8 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C	Farbe	weiß
Länge	5 mm	Werkstoff	PC-ABS, TPU

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000761	eClass 6.2	27-14-11-37
eClass 9.0	27-14-11-37	eClass 9.1	27-14-11-37

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
-------------------	-----------------------