



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Moderne Paketwaage mit großer Plattform für einfaches und schnelles Wiegen in Büro, Produktion, Versand etc.

Merkmale

- Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebbedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplattform, Stahl, lackiert
  - A** B×T×H 315×305×57 mm
  - B** B×T×H 550×550×58 mm, groß abgebildet
  - C** B×T×H 950×500×58 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
- Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 100 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

STANDARD



OPTION



| Modell        | Wägebereich | Ablesbarkeit | Reproduzierbarkeit | Linearität | Nettogewicht | Wägeplatte | Optionen                               |
|---------------|-------------|--------------|--------------------|------------|--------------|------------|----------------------------------------|
|               |             |              |                    |            |              |            | Kalibrierschein<br>DAkkS-akkr.<br>KERN |
|               | [Max]<br>kg | [d]<br>g     | g                  | g          | ca.<br>kg    |            |                                        |
| KERN          |             |              |                    |            |              |            |                                        |
| EOE 10K-3     | 15          | 5            | 5                  | ± 10       | 4,0          | <b>A</b>   | 963-128                                |
| EOE 30K-2     | 35          | 10           | 10                 | ± 20       | 4,0          | <b>A</b>   | 963-128                                |
| EOE 60K-2     | 60          | 20           | 20                 | ± 40       | 4,0          | <b>A</b>   | 963-129                                |
| EOE 60K-2L    | 60          | 20           | 20                 | ± 40       | 14           | <b>B</b>   | 963-129                                |
| EOE 100K-2    | 150         | 50           | 50                 | ± 100      | 4,0          | <b>A</b>   | 963-129                                |
| EOE 150K50L   | 150         | 50           | 50                 | ± 100      | 14           | <b>B</b>   | 963-129                                |
| EOE 150K50XL  | 150         | 50           | 50                 | ± 100      | 18           | <b>C</b>   | 963-129                                |
| EOE 300K100   | 300         | 100          | 100                | ± 200      | 4,0          | <b>A</b>   | 963-129                                |
| EOE 300K100L  | 300         | 100          | 100                | ± 200      | 14           | <b>B</b>   | 963-129                                |
| EOE 300K100XL | 300         | 100          | 100                | ± 200      | 18           | <b>C</b>   | 963-129                                |