

# KERN IFS100K-2M

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	20 g   50 g
Anwärmzeit:	10 min   10 min
Auflösung:	3 3.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	20 g   50 g
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	150 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	20 g   50 g
Reproduzierbarkeit:	20 g   50 g
Tarierbereich:	150 kg
Wägebereich [Max]:	60 kg   150 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,650 cm
Display Ziffernhöhe:	1,300 cm

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	20 g   50 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	400 g   1000 g
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

## Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	2,500 g
Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	25 g

Referenzgewicht:	ja
Zählauflösung:	60000

## Funktionen

Peak-Funktion:	ja
PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	30 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	40 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK
-----------------------------------	------------

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-229
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	930 x 555 x 220 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	14,500 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	12 kg
Versandart:	Paketdienst

# KERN IFS100K-2M

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung  
75000 Punkte



## Bauform

Abmessungen Anzeigerät  
(BxTxH): 260 x 150 x 65 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 500 x 400 x 137 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gesamtabmessungen komplett  
montiert (BxTxH): 460 x 240 x 360 mm

Kabellänge: 2,500 m

Kabellänge Anzeigerät: 3 m

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Stativhöhe: 33 cm

Wandhalterung: ja

Wägefläche (BxT): 500 x 400 mm