

# KERN KFT-TM

KERN Easy-Touch-Auswertegerät – die intuitive Art zu Wiegen



## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	7 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

## Dienstleistungen

Justage auf Aufstellungsort:	auf Anfrage   on request
------------------------------	--------------------------

## Kategorie

Kategorie:	Anzeigegeräte
Marke:	KERN

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	300 x 200 x 150 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	1,500 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	250 x 160 x 65 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	250 x 160 x 65 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Wandhalterung:	ja

## Messsystem

Anzahl der Wägebereiche:	2
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearisierung (in Punkten):	2
Wägeeinheiten:	g kg

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,200 cm
Display Ziffernhöhe:	1,200 cm

## Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wiegen (Tierwägeprogramm):	ja
Hilfefunktion im Display:	ja
Kapazitätsanzeige:	ja
Peak-Funktion:	ja
PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Stand-by-Funktion:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Uhrzeit-Anzeige:	ja
Wiegen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C