

# KERN MWA 300K-1PM



Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrampen für bequemes Auffahren & mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



## Messsystem

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]:                   | 100 g                           |
| Anwärmzeit:                         | 10 min                          |
| Auflösung:                          | 3000                            |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 100 g                           |
| Empfohlenes Justiergewicht:         | 300 kg (M1)                     |
| Justiermöglichkeiten:               | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität:                         | 100 g                           |
| Reproduzierbarkeit:                 | 100 g                           |
| Tarierbereich:                      | -299900000 mg                   |
| Wägebereich [Max]:                  | 300 kg                          |
| Wägeeinheiten:                      | kg                              |
| Wägesystem:                         | Dehnungsmessstreifen            |

## Anzeige

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 2,500 cm |
| Display Ziffernhöhe: | 5 mm     |

## Eichtechnische Daten

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Eichklasse:                          | III     |
| Eichung im Werk möglich:             | ja      |
| Eichwert [e]:                        | 100 g   |
| Eichzulassung nach 2014/31/EU:       | ja      |
| Mindestlast [Min]:                   | 2 kg    |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |

## Funktionen

|  |    |
|--|----|
| BMI-Funktion:                                  | ja |
| Data-Hold-Funktion:                            | ja |
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |

## Umgebungsbedingungen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 80 %   |
| Luftfeuchtigkeit (min.):    | 5 %    |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

## Energieversorgung

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Akku:                                     | Rchg. battery optional - intern |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):  | 20 h                            |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 40 h                            |
| Akkuladezeit:                             | 12 h                            |
| Batterie-Betriebsdauer:                   | 20 h                            |
| Eingangsspannung:                         | 100 V - 240 V 50 / 60 Hz        |

n/a: Netzadapter extern

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK

## Dienstleistungen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein:       | 963-129 |
| Eichung:                     | 965-129 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-249 |

## Kategorie

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kategorie:     | Waagen         |
| Marke:         | KERN           |
| Produktgruppe: | Rollstuhlwaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 1255 x 1100 x 285 mm |
| Bruttogewicht:                  | 69,200 kg            |
| Lieferzeit:                     | 48 h                 |
| Nettogewicht:                   | 76 kg                |
| Versandart:                     | Spedition            |

## Bauform

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):            | 200 x 55 x 128 mm     |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):              | 1190 x 1140 x 80 mm   |
| Gehäusematerial:                             | Stahl lackiert        |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 1190 x 1140 x 1150 mm |

# KERN MWA 300K-1PM



Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrampen für bequemes Auffahren â mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Kabellänge Anzeigerät:   | 3 m            |
| Libelle:                 | ja             |
| Material der Wägeplatte: | Stahl lackiert |
| Stativhöhe:              | 94 cm          |
| Wandhalterung:           | ja             |
| Wägefläche (BxT):        | 880 x 840 mm   |