




## AutoCross-Laser 2 XPG



### Kreuzlinien- und 5-Punkt-Laser mit Handempfänger-Modus und magnetischer Wandhalterung

Rev.1114




- **Grüne Lasertechnologie**
- Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne in der **DLD-Ausführung ergibt eine hohe Qualität der Linien**, ein sauberes, klares und dadurch gut sichtbares Linienbild.
- Die **5 roten Laserpunkte** sind jeweils um 90° versetzt auf der horizontalen sowie vertikalen Ebene der Laserlinien angeordnet. An den Enden der Laserlinien bilden sich so 3 Schnittpunkte aus Laserlinie und Punkt.
- **Lot- und Deckenpunkt** ermöglichen das bequeme Übertragen von Markierungen vom Boden an die Decke
- Mit der **magnetischen Wandhalterung** ist das Gerät einzeln und in Kombination einsetzbar
  - an der Wand, an magnetischen Gegenständen.
- Ideal zur **Befestigung an Trockenbauprofilen**.
- **Automatic Level**: Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- Der **zusätzliche Neigungsmodus** erlaubt das Anlegen von Gefällen.
- **Einzeln schaltbare** Laserlinien
- **Out-Of-Level**: Durch optische und akustische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **GRX-Ready**: In Verbindung mit einem optionalen Handempfänger ermöglicht der integrierte Handempfänger-Modus das Erkennen der Laserlinien auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- **Transport Lock**: Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.

#### TECHNISCHE DATEN

<b>GENAUIGKEIT</b> 2 mm auf 10 m
<b>SELBSTNIVELLIERBEREICH</b> ± 3°
<b>LASERWELLENLÄNGE</b> Linienlaser grün 510 nm Punkt laser rot 635 nm
<b>LASER</b> Linienlaser Klasse 2 < 1 mW
<b>STROMVERSORGUNG</b> 4 x 1,5V Alkalibatterien
<b>BETRIEBSDAUER</b> ca. 3,5 Std.
<b>ARBEITSTEMPERATUR</b> 0°C ... +45°C
<b>LAGERTEMPERATUR</b> -10°C ... +70°C
<b>SCHUTZKLASSE</b> IP 54
<b>GEWICHT</b> 550 g (ohne Wandhalterung)
<b>ABMESSUNGEN</b> ACL 2 XPG 130 x 105 x 70 mm (B x H x T)

1H 1V



**AutoCross-Laser 2 XPG**  
inklusive Tragekoffer  
+ Magnetwandhalterung  
+ Batterien  
**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
440 x 370 x 110 mm



**Einzeln und in Kombination einsetzbar: Wand- und Klemmhalterungen**

**Einfaches Verstellen von Höhe und Position des Messgerätes**

**Magnetisch**

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
AutoCross-Laser 2 XPG	060.111A	4 021563 692866	1

