






Robuster, vollautomatischer Rotationslaser


Rev.0216




- Robustes, **wasserdichtes** Gehäuse.
- **Sensor-Automatic:** Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperatur-stabiler Sensorik.
- **ADS-Tilt:** Automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch ADS (**Anti-Drift-System**).
- Der **zusätzliche Referenzstrahl** erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden.
- Der **SensoLite 110** verfügt über ein LC-Display auf der Vorderseite. Starke Haftmagnete ermöglichen das Befestigen an magnetischen Gegenständen.
- **Schiefe Ebenen** können angelegt werden.
- Mit der **Fernbedienung** können alle Funktionen des Rotationslasers bis max. 40 m gesteuert werden.
- **Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung** mit 5/8" Gewinde für vertikalen Einsatz
- **Transport Lock:** Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport.
- **Integriertes Sicherheits-Bedienkonzept.**

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT ± 1,5 mm / 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 4°
NIVELLIERUNG Horizontal / Vertikal automatisch
LASEREMPFANGSBEREICH max. 100 m Radius
LASERMODI Punkt-, Scan-, Rotations-, Handempfängermodus
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASER Klasse 2, < 1 mW
STROMVERSORGUNG Akku NiMH, ca. 14 Std. Betriebsdauer, ca. 3 Std. Ladezeit
SCHUTZKLASSE Cubus IP 66, SensoLite 110 IP 56
GEWICHT 1,3 kg (mit Stativ- und Wandhalterung)
ABMESSUNGEN (B x H x T) 130 x 160 x 145 mm (mit Stativ- und Wandhalterung)



Vertikale Arbeitsposition auf dem Boden und Stativ möglich



Wasser- und staubgeschützt nach IP 66



Sensor-Automatic



- Cubus 110 S**
inklusive Tragekoffer
+ Stativ- und Wandhalterung
+ SensoLite 110
+ Universalhalterung
+ Fernbedienung
+ Akku
+ Netz-/Ladegerät

Verpackungsgröße (B x H x T)
370 x 270 x 270 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Cubus 110 S	052.200A	4 021563 694761	1

