


DigiLevel Pro 30 cm



Digitale Elektronik-Wasserwaage:
Jetzt lasergenau arbeiten –
präzise und bedienerfreundlich

Rev. 0214



1. Mit Punktlaser:

Optische Verlängerung der Wasserwaage. Durch den – von der Unterkante 3 cm versetzen – Punktlaser können Höhen und Winkel punktgenau übertragen werden.

2. Die Wasserwaage, die überall mitdenkt:

Die intelligente Wasserwaage mit vertikaler und horizontaler Winkelanzeige. Der Neigungsspeicher ermöglicht das Übertragen von Winkeln. Mit dem separaten Messwertspeicher können bis zu 9 Werte abgerufen werden und in Grad, Inch/Feet oder Prozent auf dem Zahlendisplay umgeschaltet werden.

3. Optimaler Einsatz durch AutoSound:

Waagerechter, senkrechter und 45°-Einsatz werden mit akustischem Signal unterstützend angezeigt. Gut zum Ausrichten von Gegenständen.

FlipDisplay:

Bei Über-Kopf-Messungen dreht sich das Display automatisch mit. Dadurch ist das beleuchtete Display unter allen Bedingungen gut ablesbar.

Kalibrierfunktion:

Kalibrierfunktion zur Genauigkeitserhöhung und Anpassung an die Messfläche.

Zusätzliche Ausstattung:

- Vertikal- und Horizontal-Libelle
- gefräste Messflächen
- starke Haftmagnete
- 1/4" Stativanschluss

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT elektronische Messung
± 0,05° bei 0° – 1°, ± 0,1° bei 90°,
± 0,2° bei 1° – 89

ANZEIGENGENAUIGKEIT
0° – 1° 2 Dezimalstellen
1° – 90° 1 Dezimalstelle

LIBELLENGENAUIGKEIT ± 0,5 mm/m

LASER Klasse 2


LASERWELLENLÄNGE 650 nm

STROMVERSORGUNG
Batterien 2 x 1,5 V Typ AAA

ABMESSUNGEN (B x H x T)
292 x 60 x 30 mm

MESSSKALA
15 ... 270 mm

GEWICHT mit Batterien: 0,45 kg



Integrierter Punktlaser

Beleuchtetes FlipDisplay

Magnetisch

AutoSound bei
0°/45°/90°/135°/180°



DigiLevel Pro 30 cm
inklusive Transporttasche
+ Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)
Verpackungsgröße (B x H x T)
90 x 400 x 55 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
DigiLevel Pro 30 cm	081.212A	4 021563 664856	5

