
SmartCross-Laser Set 270 cm

Kreuzlinien-Laser Set mit Teleskop-Stativ und Klemmhalterung









SmartCross-Laser

- Die 2 gut sichtbaren Laserlinien eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc.
- Automatic Level: Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- Einzeln schaltbare Laserlinien
- Zusätzlicher Neigungsmodus zum Ausrichten von Schrägen.
- Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- Transport Lock: Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- Einfache einheitliche Bedienung

Teleskop-Stativ 270 cm

- Hochwertig aus Aluminium
- Ermöglicht schnelles Wechseln der Positionen: Ideal zum boden- und deckennahen Arbeiten.

FlexClamp

- Einfach justierbare Klemmhalterung für den optimalen Einsatz von Kreuzlinien-Lasern im Innenausbau
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten ohne Beschädigung von Oberflächen
- Einfaches Verstellen von Höhe und Position des Messgerätes
- Geeignet für alle Lasermessgeräte mit 1/4"-Gewinde



ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
SmartCross-Laser Set 270 cm	081.113A	4 021563 694846	2

650 nm AUTOMATIC LEVEL 1/4" 2x AA









TECHNISCHE DATEN

SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 5°

GENAUIGKEIT ± 0,5 mm / m

ARBEITSBEREICH

(von Raumhelligkeit abhängig) 10 m

LASERWELLENLÄNGE 650 nm

LASERKLASSE / AUSGANGS-LEISTUNG LINIENLASER 2/<1 mW

STROMVERSORGUNG

2 x 1,5V Alkalibatterien (Typ AA, LR6)

BETRIEBSDAUER

15 Stunden (Alkalibatterien)


BETRIEBSTEMPERATUR 0°C LAGERTEMPERATUR -10°C ... +70°C

ABMESSUNGEN (B x H x T)

55 x 85 x 75 mm (SmartCross-Laser)

GEWICHT (komplettes Set) 2,3 kg







SmartCross-Laser Set 270 cm

inklusive SmartCross-Laser

inklusive Teleskop-Stativ 270 cm

+ Transporttasche

inklusive FlexClamp

 $\textbf{Verpackungsgr\"oße} \; (\texttt{B} \; \texttt{X} \; \texttt{H} \; \texttt{X} \; \texttt{T})$ 155 x 785 x 145 mm