



VideoScope Plus



2 m
DOF 3...7 cm

Kompakter Videoinspektor zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen – mit Aufnahmefunktion

Rev/0316



- **Der Kamerakopf an der flexiblen Leitung** übermittelt Bilder direkt an den LC-Monitor.
- **Problemlokalisierung:** Die Kamera zeigt, was sich hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Kabeln etc. befindet, auch unter schlechtesten Lichtbedingungen, dank der LED-Beleuchtung.
- **REC-Funktion Bild und Video:** Die Aufnahmen können zur späteren Auswertung aufgezeichnet werden.



- **Wasserdichter Kamerakopf und Kabel**
- **Ideal für unzugängliche Stellen** durch den kleinen Kamerakopf (ø 9 mm)
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten** durch 2 m lange Kamera.



- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch **4 Hochleistungs-LED's**
- **Fremdlichtreduzierung:** Kontrastreiches LC-Display, das auch bei starker Lichteinstrahlung eine optimale Darstellung bietet.



Kamerakopf (ø 9 mm) mit LED-Beleuchtung

3,5" TFT Farbdisplay

- Betrieb externer Monitore über **TV-Out Anschluss**
- **Funktion zur Formatierung der SDHC-Speicherkarte**
- **Bildrotation:** Durch die manuelle Bildrotation kann das Bild auf dem Monitor um 180° gedreht werden.

TECHNISCHE DATEN

KAMERAKOPF	ø 9 mm, wasserbeständig, IP 67
KAMERAFOKUS	F3 cm - F7 cm
BILDSCHIRMTYP	3,5" TFT Farbdisplay
AUFLÖSUNG KAMERA	640 x 480 Pixel
AUFLÖSUNG DISPLAY	320 x 240 Pixel
AUFLÖSUNG BILD / VIDEO	720 x 480 Pixel
BILDFORMAT / VIDEOFORMAT	JPEG / AVI
LED	10 Helligkeitsstufen
ZOOM	1,5-fach Digitalzoom in 10% Schritten
SPEICHER	Unterstützt SDHC-Karte bis max. 8 GB
SCHNITTSTELLE	Mini-USB
ANSCHLÜSSE	Micro-SD, Analog-Video
LÄNGE FLEXSCHLAUCH	2 m
STROMVERSORGUNG	4 x AA 1,5 Volt Batterien
ARBEITSTEMPERATUR	0 °C ... 45 °C
LAGERTEMPERATUR	-10 °C ... 60 °C
GEWICHT (inkl. Batterien)	0,58 kg



VideoScope Plus

- + Batterien
- + USB-Kabel

Verpackungsgröße (B x H x T)
175 x 300 x 150 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
VideoScope Plus	082.254A	4 021563 691289	2

CAMERA	640 x 480 pixel	LED LIGHT	IP 67	DISPLAY	320 x 240 pixel	3,5" LCD	180°	ZOOM 1,5x	REC	SD	USB	VIDEO OUT	4 x AA
---------------	-----------------	-----------	-------	----------------	-----------------	----------	------	-----------	-----	----	-----	-----------	--------