


MasterCross-Laser 2G



Grüner Kreuzlinien-Laser mit 2 gut sichtbaren Laserlinien und integriertem Handempfänger-Modus

Rev.0316




- **Grüne Lasertechnologie**
- Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne in der **DLD-Ausführung ergibt eine hohe Qualität der Linien**, ein sauberes, klares und dadurch gut sichtbares Linienbild.
- Mit der **magnetischen Klemm- und Wandhalterung** ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar.
- Ideal zur horizontalen und vertikalen **Befestigung an Trockenbauprofilen**
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem
- Die **zusätzliche Neigungsfunktion** erlaubt das Anlegen von Gefällen.
- **Einzeln schaltbare** Laserlinien
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **GRX-Ready:** In Verbindung mit einem optionalen Handempfänger ermöglicht der integrierte Handempfänger-Modus das Erkennen der Laserlinien auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT 2 mm auf 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 3°
ARBEITSBEREICH (von Raumhelligkeit abhängig) 25 m
NIVELLIERUNG automatisch
LASERWELLENLÄNGE 510 nm
LASER Linienlaser Klasse 2 < 1 mW
STROMVERSORGUNG 4 x 1,5V Typ AA, ca. 4h Betriebsdauer
ARBEITSTEMPERATUR 0°C ... +50°C
LAGERTEMPERATUR -10°C ... +70°C
GEWICHT MCL 2G inkl. Batterien 570 g (ohne Wandhalterung)
ABMESSUNGEN MCL 2G 66 x 100 x 125 mm (B x H x T)

1H 1V



MasterCross-Laser 2G
inklusive Tragekoffer
+ Klemm- und Wandhalterung
+ Batterien
Verpackungsgröße (B x H x T)
340 x 275 x 123 mm



Einzeln und in Kombination einsetzbar: Klemm- und Wandhalterung

Einfaches Verstellen von Höhe und Position des Messgerätes

Zur horizontalen und vertikalen Befestigung

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
MasterCross-Laser 2G	031.370A	4 021563 695386	1

