


Professionelles PC-Beschriftungsgerät inklusive WLAN und separater Tastatur





Andere Funktionen:

Viele integrierte Vorlagen

- Schneller Zugriff auf eingebaute Vorlagen zur Beschriftung von Kabeln, Schaltschränken etc.

Speichern individueller Logos

- Upload von Unternehmenslogos oder anderer Symbole zum Druck ohne PC.

Datenbanksuche und -druck

- Eine Datenbank hochladen, die Daten suchen/auswählen und in eine Etikettenvorlage übertragen; zum Drucken ohne PC.

Druckt Einzel-Etiketten





- Druckt die neuen FLe-Einzel-Etiketten (nicht laminiert)
- Verwendbar als Einzelfähnchen für Kabel
- 2017 verfügbar

OPTIONAL: Wiederaufladbarer Akkuy

- Optionale Akkueinheit und Lithium-Ionen Akku.
- Aufladung per Netzadapter.

Professionelle Tastatur
im PC-Stil mit hoch-
auflösendem Grafik-LCD.

Einfache Menüstruktur.



Allgemein

Artikelnummer	PTD800WZG1
Druckauflösung	360 x 360 dpi 360 x 720 dpi (über PC-Software)
Max. Druckhöhe	32 mm
Max. Druckgeschwindigkeit	60 mm/Sekunde
Schneideeinheit	Automatisch (Voll- und Halbschnitt)
Anzahl Tasten (Gerät)	3
Speicher (Transfer Vorlagen)	7 MB (99 Speicherplätze)

Tastatur mit LCD

Tastaturart	QWERTZ mit separatem Ziffernblock
Anzahl Tasten	71
Display	4 Zeilen à 17 Zeichen, beleuchtet 70 x 52 mm

Schnittstellen

USB	Windows (USB 1.1, 2.0, 3.0 Protokoll) Mac (USB 1.1, 2.0 Protokoll)
WLAN	Wireless Direct: IEEE802.11n Ad-Hoc Modus: IEEE802.11b Infrastruktur Modus: IEEE802.11b/g/n WPS 2.0

Etikettengestaltung

Vorlagen	Autoformate: 35 Blocklayouts: 32
Zeichen/Symbole	819/465
Schriftarten	14 (Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, San Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic)
Schriftstile	10 (Normal, Fett, Umriss, Schatten 1, Schatten 2, Kursiv, Kursiv & Fett, Kursiv & Umriss, Kursiv & Schatten 1, Kursiv & Schatten 2)
Schriftgrößen	Auto / 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 90 Punkt
Linien	Unterstreichen, Ausstreichen
Schriftbreiten	5 (x 1, x 1/2, x 2/3, x 3/2, x 2)
Textausrichtung	Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz
Rahmen	99

Funktionen

Druckvorschau	Ja (reale Etikettenvorschau)
Echtzeituhr	Ja
Zeit- und Datumsfunktion	Ja
Arbeitsspeicher pro Etikett	1.500 Zeichen
Phrasenspeicher	40.000 Zeichen (99 Speicherplätze)
Einstellbare Etikettenlänge	5-999 mm
Spiegeldruck	Ja
Vertikaldruck	Ja (normal und fett)
Invertierter Druck	Ja
Barcodes	9 21 (über PC-Software)
Max. Anzahl Zeilen	17 (mit 36 mm Band) Kein Limit (über PC-Software)
Max. Anzahl Blöcke	198
Mehrfachausdruck	1-99 1-5.000 (über PC-Software)
Nummerierung	1-99 (Normal, Gleichzeitig, Erweitert) 1-5.000 (über PC-Software)
Erkennung Bandkassette	Ja (Druck-/Bandfarbe, Bandbreite)
Texterinnerung	Ja
Spezielle Etiketten-Typen	Kabel (Umlauf, Fähnchen, Einzel-Fähnchen), Anschlüsse, Verteiler, Klemmblock
Tabfunktion	Ja (1-100 mm lang)
Schnitteinstellungen	9



Verbrauchsmaterial

TZe-Schriftbänder	3,5/6/9/12/18/24/36 mm
HGe-Schriftbänder	6/9/12/18/24/36 mm
HSe-Schrumpfschläuche	5,8/8,8/11,7/17,7/23,6 mm
FLe-Einzelfähnchen	21 mm (B) x 45 mm (L) (2017 verfügbar)

Kompatibilität

Betriebssystem	Windows, Mac
P-touch Editor	Windows, Mac
Cable Label Tool	Windows
iPrint&Label App	iOS/Android
Mobile Cable Label Tool App	iOS/Android
Mobile Transfer Express App	iOS/Android

Sonstiges

Stromversorgung	Netzadapter AD9100ESA Lithium-Ionen Akku PA-BT-4000LI (optional)
Automatische Stromabschaltung	Ja (konfigurierbar)
Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Brasilianisches Portugiesisch, Türkisch
Lieferumfang	Beschriftungsgerät PT-D800W Tastatur mit integriertem LCD 36 mm laminiertes TZe-Schriftband (schwarz auf weiß, 8 m lang) Netzadapter USB-Kabel Tastatur-Kabel Handbuch

Abmessungen und Gewichte

Ohne Verpackung	337 x 188 x 173 mm (B x T x H) 3,4 kg
Mit Verpackung	382 x 435 x 296 mm (B x T x H) 5,2 kg
Master Karton (2 Geräte)	778 x 452 x 330 mm (B x T x H) 12,0 kg

Optionales Zubehör

Lithium-Ionen Akku	PA-BT-4000LI
Akkueinheit	PA-BB-003
Netzadapter	AD9100ESA



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann. www.brotherearth.com