



Your Personal Connection

WKK GmbH
An der Kleinbahn 2
41334 Nettetal-Kaldenkirchen
Deutschland

T +49(0)2157 13 89 0
F +49(0)2157 13 89 99
E verkauf@wkk-deutschland.de
W www.wkk-deutschland.de

Tefzel® Kabelbinder

Material : Tefzel® E/TFE (Ethylen-Tetrafluorethylen)
Farbe : Aquamarinblau
Betriebstemperatur : -46°C bis +150°C
Brandausbreitungsklasse : UL 94 V0
Eigenschaft : Besonders resistent gegen radioaktive Strahlungen (200 Mrad
EEE383/323), widerstandsfähig gegen aggressive chemische
Stoffe und hohe Temperatur, UV-beständig

| Artikelbezeichnung | Länge mm | Breite mm | Max. Bündeldurchmesser mm | Zugkraft (kg) | VPE |
|--------------------|-------------|--------------|---------------------------------|------------------|-----|
| Tefzel 10025 | 100 | 2,5 | 20 | 8,1 | 100 |
| Tefzel 15036 | 150 | 3,6 | 35 | 18,2 | 100 |
| Tefzel 20036 | 200 | 3,6 | 53 | 18,2 | 100 |
| Tefzel 20048 | 200 | 4,8 | 50 | 22,2 | 100 |
| Tefzel 30048 | 300 | 4,8 | 76 | 22,2 | 100 |
| Tefzel 30076 | 300 | 7,6 | 76 | 54,4 | 100 |
| Tefzel 43090 | 430 | 9,0 | 110 | 79,4 | 100 |

* Tefzel ist ein registriertes Warenzeichen der E.I. DuPont Co.
Technische Änderung vorbehalten.

Commerzbank Mönchengladbach
(BLZ: 310 400 15) Konto: 2995959
IBAN: DE57 3104 0015 0299 595900
BIC: COBADEFFXXX

Steuernummer: 11557490292
Steuernummer Ust-Id Nr.: DE 120501192
Amtsgericht Krefeld HRB Nr.: 10170

Die Lieferung erfolgt gemäß unseren Ihnen bekannten Geschäftsbedingungen.