

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk-alto.com, www.nilfisk.de



Nass-/Trockensauger - Wechselstrom

ATTIX 751-61

Art Nr. 302001529

Der ATTIX 751-61 ist der Flüssigkeitssauger bei Nilfisk.
Der doppelagige Grobschmutzkorb schützt die eingebaute
Schmutzwasserpumpe und den Motor vor Flüssigkeit.



- Eingebaute Schmutzwasserpumpe für automatische Entleerung, Stecksysteme wasserdicht ausgeführt in IP68
- Edelstahlbehälter
- Stabile Halterung und hochwertiges Fahrwerk für hohe Mobilität
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz

Technische Daten		
Luftmenge	(l/min.)	3600
Unterdruck	(mbar/kPa)	230/23
Leistung Pmax	(W)	1500
Leistung Piec	(W)	1200
Wasserfördermenge	l/min.	200in / 300out
Behältervolumen	(l)	70
Netzanschluss	(V/~/Hz)	230/1/50-60
Abmessungen LxBxH	(mm)	605 x 580 x 970
Gewicht	(kg)	33
Kabellänge	(m)	7,5

Lieferumfang	
Grobschmutzkorb	302001434
Filtersieb, Edelstahl	15475

Produktvorteile	
Integrierte Schmutzwasserpumpe	Hohes Saugvolumen mit ebenso mächtiger, automatischer Entleerung des Behälters
Grobschmutzkorb	Grober Schmutz wird gesammelt und zurückgehalten
Multifit- Zubehörsystem	Jedes Zubehör passt an jeden Sauger
Zubehörhalter	Hält das Zubehör stets griffbereit
Kabelhalter	Sichere Aufbewahrung des Elektrokabels
Softstart	Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden
Drehzahlregulierung	Immer nur so viel Saugleistung wie auch notwendig

