

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Nass-/Trockensauger

ATTIX 44-2L IC MOBILE - Wechselstrom

Art. Nr. 107412107

EAN: 5711145271693

Der ATTIX 44-2L IC MOBILE setzt neue Maßstäbe in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Das innovative Filterabreinigungssystem InfiniClean, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen.

Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung.



Technische Daten		
Luftmenge	(l/min.)	4500
Unterdruck	(mbar/kPa)	250/25
Leistung Pmax	(W)	1400
Leistung PIEC	(W)	1200
Arbeitsgeräusch	(dB(A))	60
Behältervolumen	(l)	42
Netzanschluss	(V/~/Hz)	230-240/1/50-60
Abmessungen LxBxH	(mm)	565x385x650
Gewicht	(kg)	17,5
Kabellänge	(m)	7,5

Lieferumfang	
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 3x350 mm	107416995
Flachfaltenfilter, PTFE	107413540
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32-4m	1107413543
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx / Tanos-systainer)	107413551
Industriebodendüse D36, 400mm mit Bürstenleiste	302003666
Universaldüse 115mm	14295
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535

Produktvorteile	
InfiniClean™	Vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung. Ideal auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen.
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	Zum Einstecken von Elektrowerkzeugen direkt am Gerät. Mit der zusätzlichen Einschaltautomatik wird der Sauger durch das Elektrowerkzeug an- und abgeschaltet. Nachlaufzeit 5sek.
Softstart	Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden
Drehzahlregulierung	Für eine optimale Anpassung der Saugleistung
PTFE Hauptfilterelement	Hohe Filtereffizienz durch auswaschbare Antihaf-Membran
Multifit- Zubehörsystem	Jedes Nilfisk Zubehör passt an jeden Nilfisk Sauger
Flacher Motorkopf	Möglichkeit zur Ablage von Werkzeugen und Zubehör
Adapterplatte und Schubbügel	Zur Aufnahme der gängigsten Werkzeugboxen und einfachem Transport

InfiniClean™

- InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%
- 30l Schmutzbehälter Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte (zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer)
- Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung

