

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P

Hochflexible Steuerleitung mit PVC-Aderisolation und abriebfestem, ölbeständigem PUR-Mantel

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P - Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen.

Info

Core Line für mittlere Beanspruchung in Energieführungsketten
Gute Ölbeständigkeit



UV-resistent



Power Chain



Ölresistent

Nutzen

Bewährt und einsatzerprobt

Vielseitige Anwendungen

Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial

Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien

Anwendungsgebiete

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen

Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen

Laststromkreise von elektrischen Betriebsmitteln in der Automatisierungstechnik

Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen

In trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P

Produkteigenschaften

Ausgelegt für 5 Millionen Wechselbiegezyklen und Verfahrwege bis 10 Meter
Flammwidrig (IEC 60332.1.2)
Erhöht ölbeständig
Abriebfest und kerbzäh
Adhäsionsarme Oberfläche

Norm-Referenzen / Zulassungen

Ader in Anlehnung an VDE 0245/0285
Mantel in Anlehnung an VDE 0245/0285
Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten

Aufbau

Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6)
Aderisolation: PVC
Adern in kurzen Schlaglängen verseilt
Vliesbewicklung
Mantel aus Polyurethan, grau (RAL 7001)

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung
Ader-Ident-Code:	Schwarz mit weißen Nummern nach VDE 0293-1
Leiteraufbau:	Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6
Mindestbiegeradius:	Für flexiblen Einsatz: 7,5 x Außendurchmesser Fest verlegt: 4 x Außendurchmesser
Nennspannung:	U ₀ /U: 300/500 V
Prüfspannung:	4000 V
Schutzleiter:	G = mit Schutzleiter GN/GE X = ohne Schutzleiter
Temperaturbereich:	Bewegt: -5°C bis +70°C Fest verlegt: -40°C bis +80°C
Wechselbiegezyklen:	5 Mio. Zyklen

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte bei Raumtemperatur. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage. Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17

Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen

Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel

Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**LAPP KABEL**

Produktinformation

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P

Artikelnummer	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außendurchmesser in mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P				
0026300	2 X 0,5	5,3	10	36
0026301	3 G 0,5	5,7	15	44
0026302	4 G 0,5	6,3	19	53
0026303	5 G 0,5	6,8	24	62
0026304	7 G 0,5	8	34	82
0026305	12 G 0,5	9,5	58	129
0026306	18 G 0,5	11,4	86,4	185
0026319	2 X 0,75	5,7	15	44
0026320	3 G 0,75	6,2	22	55
0026321	4 G 0,75	6,8	29	67
0026322	5 G 0,75	7,4	37	80
0026323	7 G 0,75	8,9	51	109
0026324	12 G 0,75	10,6	87	172
0026326	18 G 0,75	12,7	130	247
0026327	25 G 0,75	15,2	181	346
0026330	2 X 1	6,1	20	52
0026331	3 G 1	6,6	29	66
0026332	4 G 1	7,3	39	82
0026333	5 G 1	8	48	97
0026334	7 G 1	9,6	67	117
0026335	12 G 1	11,4	115	211
0026338	18 G 1	13,9	173	310
0026339	25 G 1	16,4	240	426
0026341	34 G 1	18,9	326,4	571
0026342	41 G 1	20,6	394	684
0026343	50 G 1	22,3	480	822
0026344	65 G 1	25,4	624	1058
0026349	2 X 1,5	6,8	29	68
0026350	3 G 1,5	7,4	43,2	86
0026351	4 G 1,5	8,1	58	106
0026352	5 G 1,5	9,1	72	131
0026353	7 G 1,5	10,9	101	178
0026354	12 G 1,5	12,9	173	281
0026355	16 G 1,5	14,6	230	365

Letzte Änderung (10.03.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03_16

**LAPP KABEL**

Produktinformation

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P

Artikelnummer	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außendurchmesser in mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km
0026356	18 G 1,5	15,6	259	411
0026357	25 G 1,5	18,6	360	571
0026359	34 G 1,5	21,1	489,6	753
0026361	42 G 1,5	23	629	919
0026362	50 G 1,5	25	720	1093
0026370	3 G 2,5	9	72	135
0026371	4 G 2,5	10	96	168
0026372	5 G 2,5	11,2	120	206
0026373	7 G 2,5	13,6	168	286
0026374	12 G 2,5	16	288	453
0026375	14 G 2,5	17,2	336	525
0026381	4 G 4	11,7	160	252
0026382	5 G 4	13,1	200	309
0029200	1 G 6	6,4	60	84
0026383	4 G 6	13,9	230	377
0029210	1 G 10	7,7	100	141
0026385	4 G 10	17,6	384	614
0026386	5 G 10	19,6	480	751
0029220	1 G 16	9,2	160	198
0026387	4 G 16	21	615	851

Letzte Änderung (10.03.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16