

# KERN KXS-TM

Auswertegerät aus Edelstahl mit Schutzgrad IP68 und integriertem Netzteil



Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

## Dienstleistungen

Justage auf Aufstellungsort:	auf Anfrage   on request
------------------------------	--------------------------

## Kategorie

Kategorie:	Anzeigegeräte
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Auswertegerät

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	325 x 245 x 205 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	3,200 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,500 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	232 x 170 x 80 mm
Gehäusematerial:	Edelstahl
Wandhalterung:	ja

## Messsystem

Anzahl der Wägebereiche:	2
Auflösung (eichfähig):	10000
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Wägeeinheiten:	g kg

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	5,500 cm
----------------------	----------

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja

## Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
PRE-TARE-Funktion:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	40 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	80 h