

KERN HCB0.5T-3

Die Handlichen für erhöhte Lasten bis 1 Tonne!

KERN[®]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 kg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	500
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	200 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	2 kg
Präzision (von [Max]):	0,005
Reproduzierbarkeit:	1 kg
Wägebereich [Max]:	500 kg
Wägeeinheiten:	kg lb N
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,200 cm
----------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
---------------------	----

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	300 h
-------------------------	-------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-130H
Justage auf Aufstellungsort:	961-250

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Hängewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	152 x 215 x 86 mm
---------------------------------	-------------------

Bruttogewicht:	980 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	350 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	80 x 152 x 42 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff