

KERN KXP 15V20LM

Edelstahl-Wägeplatte



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	5 g
Auflösung (nicht eichfähig):	30000
Wägebereich [Max]:	15 kg

Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	5 g
Mindestlast [Min]:	100 g

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Eichung:	965-228
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattform

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	407 x 500 x 230 mm
Bruttogewicht:	8,800 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	7,820 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	400 x 300 x 90 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	3 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	400 x 300 mm