

Gehäuse - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



HEAVYCON ADVANCE-Tüllengehäuse, B16, mit Schraubverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 93,7 mm, mit Gewinde, 1x M25, seitlicher Kabelabgang, ohne Oberfläche, leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften)



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4055626035956

Technische Daten

Maße

Höhe	93,7 mm
Breite	57 mm
Länge	125,5 mm
Länge Montageausschnitt	86 mm
Breite Montageausschnitt	35 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart Gehäuse (IP)	IP66
Schutzart Gehäuse (IP)	IP68 (0,2 bar / 24h)
Schutzart Gehäuse (IP)	IP69K (ISO 20653:2013-02)
Schutzart Gehäuse (NEMA)	4 (UL 50e)
Schutzart Gehäuse (NEMA)	4X (UL 50e)
Schutzart Gehäuse (NEMA)	12 (UL 50e)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Allgemein

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
Baugröße	B16
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Befestigungsschrauben	M6 (Schraubenkopf Innensechskant 5 mm)
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	seitlich

Gehäuse - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

Technische Daten

Allgemein

Verschraubung	ohne
Art der Verschraubung	1x M25
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig
Material Gehäuseoberfläche	unbeschichtet
Material Dichtung	NBR, leitfähig
Material Verriegelung	Edelstahl

Kaufmännische Daten

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
--------------------	----------

Approbationen

EAC / GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

EAC 
--

GL 

UL Recognized 
--

cUL Recognized 

cULus Recognized 

Zubehör

Anbauflansch

Gehäuse - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

Zubehör

HC-B-AF - 1686533



HC-B-AF-SET - 1604638



Schutzdeckel

HC-B 16-TMS-SD-IP50 - 1690752



HC-B 16-TMS-SD-IP65 - 1690794



Schraubwerkzeug

SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



Gehäuse - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

Zubehör

SF-M BH - 1212070



Vollverschraubung

HC-K-KV-M25(11-17) - 1690639



HC-M-KV-M25(11-16) - 1690574



HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007



HC-EMV-KV-M25(9-16,5) - 1690516



Gehäuse - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

Zubehör

HC-M-KV-M25(1ASI) - 1584020



Mehrfachverschraubung

HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228




Gerätemarker beschriftet

US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



Zeichnungen

Maßzeichnung




Montageausschnitt

- 1) bei Einsatz einer Standard M4-Schraube
- 2) bei Einsatz von selbstfurchenden Schrauben (Torx® 20, M4)

Gehäuse - HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL - 1414978

Maßzeichnung



Maßbild

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>