

Gehäuse - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



HEAVYCON ADVANCE-Tüllengehäuse, B6, mit Schraubverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 74 mm, mit Gewinde 1x M20, seitlichem Kabelabgang, ohne Oberfläche; leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften)



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4055626029962

Technische Daten

Maße

Höhe	74 mm
Breite	57 mm
Länge	92 mm
Länge Montageausschnitt	52 mm
Breite Montageausschnitt	35 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart Gehäuse (IP)	IP66
Schutzart Gehäuse (IP)	IP68 (0,2 bar / 24h)
Schutzart Gehäuse (IP)	IP69K (ISO 20653:2013-02)
Schutzart Gehäuse (NEMA)	4 (UL 50e)
Schutzart Gehäuse (NEMA)	4X (UL 50e)
Schutzart Gehäuse (NEMA)	12 (UL 50e)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Allgemein

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B6, BB10, DD24, M
Baugröße	B6
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Befestigungsschrauben	M6 (Schraubenkopf Innensechskant 5 mm)
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	seitlich

Gehäuse - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Technische Daten

Allgemein

Verschraubung	ohne
Art der Verschraubung	1x M20
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig
Material Gehäuseoberfläche	unbeschichtet
Material Dichtung	NBR, leitfähig
Material Verriegelung	Edelstahl
Montagehinweis	Um die Funktion des Schutzleiterkontaktes auch beim schrägen Stecken sicherzustellen, müssen beide Anbaufansche ausreichend elektrischen Kontakt mit der Metallanbauwand haben.
Montagehinweis	Um eine optimale Schirmwirkung zu erzielen, muss eine isolierende Pulverlackierung auf der Schaltschrankwand im Bereich der Profildichtung entfernt werden. Anzugsdrehmoment der Verriegelungsschraube: 3 Nm.

Kaufmännische Daten

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
--------------------	----------

Approbationen

EAC / GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

EAC 
--

GL 

UL Recognized 
--

cUL Recognized 

Gehäuse - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Approbationen

cULus Recognized 

Zubehör

Anbaufansch

HC-B-AF - 1686533



HC-B-AF-SET - 1604638



Schutzdeckel

HC-B 6-TMS-SD-IP50 - 1690736



HC-B 6-TMS-SD-IP65 - 1690778



Montagematerial

Gehäuse - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Zubehör

HC-B-TMS-ERSSCHR-IMB - 1409244



Schraubwerkzeug

SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



SF-M BH - 1212070



Vollverschraubung

HC-K-KV-M20(8-13) - 1690626



HC-M-KV-M20(9-13) - 1690561



Gehäuse - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Zubehör

HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998



HC-M-KV-M20(1ASI) - 1584017




Gerätemarker beschriftet

US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



Zeichnungen

Maßzeichnung




Montageausschnitt

- 1) bei Einsatz von M4-Schrauben
- 2) bei Einsatz von selbstfurchenden Schrauben (Torx® 20, M4)

Gehäuse - HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413363

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>