D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



D-SUB-Stecker, 9-polig, Buchse, Belegung: 2, 3, 5, 6, 7, 9; zwei M12-Kabelzuführungen (A-kodiert) unter 180° (axial). Bussystem: CAN, CANopen. Abschlusswiderstand über separaten M12-Terminator.

Ihre Vorteile

- Konfektionierung unter Feldbedingungen
- Schneller Anschluss dank M12-SPEEDCON-Schnellverriegelung
- Durchkontaktierte Schirmung vom M12 zum D-SUB

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356655019

Technische Daten

Maße

Breite	16 mm
Höhe	75 mm
Länge	38 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-20 °C ... 80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 75 % (bei +25 °C, keine Betauung)
Höhenlage	5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung)

Allgemein

Bussystem	CAN, CANopen, SafetyBus-P
Signal	CAN
Signal	CANopen®
SUBCON-Befestigungsschrauben	4-40 UNC
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Material Gehäuse	Polyamid
Pinbelegung	2, 3, 5, 7, 9

D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Technische Daten

Allgemein

MTTF	6706 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 % (5 Tage pro Woche, 8 Std. pro Tag))
MTTF	1817 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std. pro Tag))
MTTF	155 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 % (7 Tage pro Woche, 24 Std. pro Tag))

Anschlussdaten

Anschluss	D-SUB-Steckanschluss
Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB-Buchse
Abschlusswiderstand	separat über M12-Abschlusswiderstand
Anschluss	M12-Stecker
Polzahl	5
Anschlussart	M12-Steckverbinder, A-kodiert
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Anschluss	M12-Buchse
Polzahl	5
Anschlussart	M12-Steckverbinder, A-kodiert
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
China RoHS	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Kaufmännische Daten

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440302

ETIM

ETIM 3.0	EC001132
ETIM 4.0	EC001132
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC001132

UNSPSC

D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Kaufmännische Daten

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121522

Zubehör

Abschlusswiderstand

SAC-5P-M12MS CAN TR - 1507816



SAC-5P-M12FS CAN TR - 1529344



Datenkabel konfektioniert

SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - 1518258



SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO - 1518274



D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Zubehör

SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO - 1518290



SAC-5P-MS-FS SCO/920/... - 1538157



SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - 1518177



SAC-5P-MS-FR SCO/920/... - 1433304



Datenstecker

SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - 2902730



D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Zubehör

SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - 2902322



SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - 2902324




Schraubwerkzeug

SF-PH 0-60 - 1212558



Zeichnungen


Blockschaltbild



Funktionsschaltbild SUBCON-PLUS-CAN/...M12


D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Maßzeichnung



Maßbild SUBCON-PLUS...AX...M12, axiale (180°) Variante

Schemazeichnung



Funktionselemente

1 = D-SUB-9

2 = Abgehender M12-Anschluss

3 = Eingehender M12-Anschluss

4 = D-SUB PG-Anschluss (abhängig von Variante)

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com