

## Abschlussdeckel - D-MUT 2,5/4 - 3248033

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Abschlussdeckel, Länge: 29,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 28,3 mm, Farbe: grau

### Ihre Vorteile

- ✓ Abschlussdeckel, ermöglicht das Verschließen der offenen Klemmenseite

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50            |
| GTIN               | 4046356801522 |

### Technische Daten

#### Allgemein

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Farbe                          | grau |
| Material                       | PA   |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0   |

#### Maße

|              |          |
|--------------|----------|
| Breite       | 2,2 mm   |
| Deckelbreite | 2,2 mm   |
| Länge        | 29,9 mm  |
| Höhe         | 28,3 mm  |
| Höhe NS 15   | 33,45 mm |

#### Allgemein

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)    | 130 °C            |
| Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C            |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte                      | -60 °C            |
| Brandverhalten für Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2)            | Prüfung bestanden |
| Prüfverfahren mit einer Prüf Flamme (DIN EN 60695-11-10)     | V0                |
| Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2)                          | >32 %             |
| NF F16-101, NF F10-102 Klasse I                              | 2                 |
| NF F16-101, NF F10-102 Klasse F                              | 2                 |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)               | bestanden         |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)     | bestanden         |
| Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)                        | bestanden         |

# Abschlussdeckel - D-MUT 2,5/4 - 3248033

## Technische Daten

### Allgemein

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)      | 28 MJ/kg    |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |

### Normen und Bestimmungen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
| China RoHS | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Kaufmännische Daten

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141199 |
| eCl@ss 4.1 | 27141199 |
| eCl@ss 5.0 | 27141145 |
| eCl@ss 5.1 | 27141145 |
| eCl@ss 6.0 | 27141133 |
| eCl@ss 7.0 | 27141133 |
| eCl@ss 8.0 | 27141133 |
| eCl@ss 9.0 | 27141133 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000886 |
| ETIM 4.0 | EC000886 |
| ETIM 5.0 | EC000886 |
| ETIM 6.0 | EC000886 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211827 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121424 |
| UNSPSC 11     | 39121424 |
| UNSPSC 12.01  | 39121424 |
| UNSPSC 13.2   | 39121425 |

## Zeichnungen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>