

Tragschienenadapter - PTFIX-NS35 - 3274054

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Tragschienenadapter, Breite: 28,6 mm, Höhe: 11 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
GTIN	4055626377162

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	28,6 mm
Länge	58,1 mm
Höhe	11 mm
Höhe NS 35/7,5	15 mm
Höhe NS 35/15	22,5 mm

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
---------------------------------------	----

Kaufmännische Daten

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27370419
eCl@ss 9.0	27370419

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
-----------------	----------

Tragschienenadapter - PTFIX-NS35 - 3274054

Kaufmännische Daten

ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001024

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zeichnungen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>