

Übergabemodul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 40

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356796675

Technische Daten

Maße

Breite	77,4 mm
Höhe	75,8 mm
Tiefe	63 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Max. zul. Betriebsspannung	60 V AC/DC
Max. zulässiger Strom (pro Zweig)	1 A
Polzahl	40
Statusanzeige	Nein
Einbaulage	beliebig

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Feldebene
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	8 mm
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 14

Anschlussdaten Anschluss 2

Benennung Anschluss	Steuerungsebene
Anschlussart	IDC/FLK-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1

Übergabemodul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Technische Daten

Anschlussdaten Anschluss 2

Polzahl	40
Rastermaß	2,54 mm

Unterstützte Steuerung

Steuerung	ALLEN-BRADLEY SLC 500
- passende I/O-Karte	1746 OB 32
- passende I/O-Karte	1746 OV 32
- passende I/O-Karte	1746 IB 32
- passende I/O-Karte	1746 IV 32

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CSA
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Bemessungsstoßspannung	0,6 kV
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Kaufmännische Daten

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

Übergabemodul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Approbationen

Approbationsdetails

CSA ®	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

UL Recognized ㉔	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized ㉔	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

EAC ㉔

ETL

cULus Recognized ㉔

Zubehör

Systemkabel

VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M - 2318787



Übergabemodul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Zubehör

VIP-CAB-FLK40/0,14/1,0M - 2318790



VIP-CAB-FLK40/0,14/1,5M - 2318800



VIP-CAB-FLK40/0,14/2,0M - 2318813



VIP-CAB-FLK40/0,14/3,0M - 2318826



VIP-CAB-FLK40/0,14/4,0M - 2318839



VIP-CAB-FLK40/0,14/6,0M - 2318842



Übergabemodul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Zubehör

VIP-CAB-FLK40-0,14/... - 2318855



FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2288985



FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288998



FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289007



FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289010



Übergabemodul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Zubehör

FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289023



FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289036



FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289049



FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289052



FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299589



FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299592



Übergabemodul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Zubehör

FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299602



FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



Klemmenmarker unbeschriftet

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



Übergabemodul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Zubehör

ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862




Drucksystem

BLUEMARK X1 - 5147777



Zeichnungen

Schaltplan



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>