

KERN KFP 300V30M

Plattform: komplett aus Edelstahl

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Plattform
Produktfamilie	KFP-V30-IP67

Messsystem

Wägebereich [Max]	300 kg
Ablesbarkeit [d]	20 g
Mindestlast [Min]	2 kg
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter
Wägezelle OIML-Klasse	C3
Wägezelle Bauart	Edelstahl IP68 gekapselt

Bauform

Abmessungen Wägefläche (B×T)	650×500 mm
Abmessungen Wägefläche	650×500 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	650×500×139 mm
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Edelstahl
Material Lastzelle(n)	Edelstahl
Fußschrauben drehbar	✓
Kabellänge	3 m
erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max]	3 m
Plattformkonstruktion	Single-Point
Lastzellen - Anzahl	1

Funktionen

IP-Schutz - Lastzelle	IP68
-----------------------	------

Zulassung

Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichwert [e]	100 g

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-229
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-129

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1050×675×250 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	22 kg
Bruttogewicht ca.	26 kg
Versandgewicht	35,4 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761250024
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



FACTORY

