

KERN KXP 150V20LM

KERN

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Plattform
Produktfamilie	KXP-V20-IP65

Messsystem

Wägebereich [Max]	60 kg; 150 kg
Ablesbarkeit [d]	5 g
Mindestlast [Min]	400 g; 1 kg
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter
Wägezelle Bauart	Alu IP65 Silikonbeschichtet

Bauform

Abmessungen Wägefläche (B×T)	650×500 mm
Abmessungen Wägefläche	650×500 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	654×500×140 mm
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Stahl, lackiert
Material Lastzelle(n)	Aluminium
Fußschrauben drehbar	✓
Transportsicherung - Anzugsmoment	0,1 Nm
Kabellänge	3 m
erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max]	10 m
Plattformkonstruktion	Single-Point
Lastzellen - Anzahl	1

Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	IP65 (load cell)
IP-Schutz - Lastzelle	IP65

Zulassung

Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichwert [e]	20 g; 50 g

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-229
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-129

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	610×750×235 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	34 kg
Bruttogewicht ca.	36 kg
Versandgewicht	34,4 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761151772
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



FACTORY

