

KERN KXP 30V20M

KERN

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Plattform
Produktfamilie	KXP-V20-IP65

Messsystem	
Wägebereich [Max]	15 kg; 30 kg
Ablesbarkeit [d]	1 g
Mindestlast [Min]	100 g; 200 g
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter
Wägezelle Bauart	Alu IP65 Silikonbeschichtet

Bauform	
Abmessungen Wägefläche (B×T)	400×300 mm
Abmessungen Wägefläche	400×300 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	400×300×90 mm
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Stahl, lackiert
Material Lastzelle(n)	Aluminium
Fußschrauben drehbar	✓
Transportsicherung - Anzugsmoment	0,1 Nm
Kabellänge	3 m
erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max]	10 m
Lastzellen - Anzahl	1

Funktionen	
IP-Schutz - Kompletgerät	IP65 (load cell)
IP-Schutz - Lastzelle	IP65

Zulassung

Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichwert [e]	5 g; 10 g

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-228
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-128

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	500×410×225 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Bruttogewicht ca.	9 kg
Versandgewicht	9,2 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761152779
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



FACTORY

