

KERN OZM 546

KERN

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ► Stereomikroskopköpfe



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Stereomikroskop-Kopf
Produktfamilie	OZB-M

Bauform

Optisches System	Greenough
Tubus Art	Binokular
Tubus Neigungswinkel	45°
Tubus 360°-Rotation	✓
Pupillenabstand [Min]	52 mm
Pupillenabstand [Max]	76 mm
Dioptrienausgleich	beidseitig
Dioptrienausgleich [Min]	-6
Dioptrienausgleich [Max]	6

Okular

Okular Art	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Okular Feldweite	HSWF
Blickpunkt	Hoher Augenpunkt
Okular Vergrößerung	10x
Okular Sehfeld	23 mm
Okular Durchmesser	30 mm

Objektiv

Objektive Vergrößerung	0,7x - 4,5x
------------------------	-------------

Fokussierung

Sehfeld [Min]	32,8 mm
---------------	---------

Sehfeld [Max]	5,1 mm
---------------	--------

Standard-Gesamtvergrößerung [Min]	7x
-----------------------------------	----

Standard-Gesamtvergrößerung [Max]	45x
-----------------------------------	-----

Zoom [Min]	0,7x
------------	------

Zoom [Max]	4,5x
------------	------

Probenhöhe [Max]	130 mm
------------------	--------

Arbeitsabstand	110 mm
----------------	--------

Vergrößerungsverhältnis	6,4:1
-------------------------	-------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
-----------------------	-------

Lagertemperatur [Max]	40 °C
-----------------------	-------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	310×300×220 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Bruttogewicht ca.	2,6 kg
Versandgewicht	4,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761183605
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

