



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 040-L/sw



Abox-i 040-L/sw

Verbindungsdose

INDIVIDUALISIERBAR

93 x 93 x 55 mm

Artikelnummer: 49190401

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm

schwarz, ohne Klemme



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	93 mm
Länge:	93 mm
Höhe:	55 mm

Werkstoff:

Deckelschraube:	Edelstahl V2A
Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer
Kasten:	ASA-PC, Membranen aus TPE
Deckel:	ASA-PC

Zertifikate



Zubehör

KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelverschraubung

WNI M20/sw - Würgenippel

WST M20/sw - Würgestopfen

DMS M20/sw - Doppelmembranstutzen

KVR M20-MGM/sw - Kabelverschraubung

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmstein

BST M20/sw - Belüftungsstutzen

Abox PST - Plombierset

BST M20 - Belüftungsstutzen



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 040-L/sw

Einführungen

Vorprägungen oben:	2 x M20
Vorprägungen links/rechts:	2 x M20
Vorprägungen unten:	1 x M20
Vorprägungen Rückseite:	1 x M20

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	8
Leiterquerschnitt:	4 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Brennverhalten nach UL 94:	HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE:	750°C nach VDE 0471/ EN 60695
Bestückung:	Ohne
Farbe:	schwarz
Drehmoment der Deckelschraube:	1.7 N m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp. (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%