



devolo

dLAN® 1200 triple+

Technische Angaben

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X		
Protokolle	CSMA/CA (Powerline)		
Geschwindigkeiten	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 200/500/600/1200 (mbps)		
Modulation • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880		
Reichweite (in m)	Powerline: 400		
Sicherheit	128 Bit AES		
LEDs	dLAN (multi)		
Taster	Pairing		
Buchse • Stecker • Länder	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE,NL,ES,PT,AT,SE,FI,NO,GR,HU,SI)		
Ausgangsleistung an integrierter Buchse	16 A		
Geräte-Anschluss	3 x Ethernet RJ45		
Strom- und Leistungsaufnahme	Maximal	W/A:	4.6
	Typisch	W/A:	3.7
	Stand-By	W/A:	0.8
Spannungsversorgung	internal 196-250 V AC 50 Hz		
Dämpfungsfilter	2 - 68 MHz		
Filtercharakteristik	-22 db bis -45 db		
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C		
Maße (in mm, ohne Stecker)	143 x 72 x 41		
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)		
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit) MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9, MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11		
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)		

Vertriebsinformationen



devolo

Garantie (in Jahren)

3

Zubehör

Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung
Ethernet-Kabel RJ45-RJ45

Einzeladapter

9896 (DE,AT)

EAN: 4250059698963
Gewicht: 420 g
Größe: 190 x 118 x 80 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 280 g
Papier (Grüner Punkt): 130 g
Plastik (Grüner Punkt): 2 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g

Starter Kit

9907 (DE,AT)

EAN: 4250059699076
Gewicht: 740 g
Größe: 190 x 231 x 80 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 540 g
Papier (Grüner Punkt): 190 g
Plastik (Grüner Punkt): 4 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0.4 g

© 2017 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Version: de_DE 31.05.2017