

Kaltwasser Hochdruckreiniger – Benzin betrieben

MC 5M-225/910 PE PLUS
 Art. Nr. 106174804

Überall dort, wo kein Strom vorhanden ist, bietet der benzinbetriebene Hochdruckreiniger eine autonome und exzellente Reinigungsleistung.

Die Maschine ist zudem selbstansaugend und kann daher auch über einen Tank, einen See oder andere Wasserquelle betrieben werden.



Technische Daten

Druck	bar/MPa	225/22,5
Reinigungswirkung	Impact	5,1
Wasserleistung Q_{max}/Q_{IEC}	l/h	910/840
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	60
Pumpendrehzahl	U/min	1750
Brennstoff		Benzin
Abmessungen	LxBxH (mm)	1067 x 686 x 660
Gewicht	kg	45
Brennstoffverbrauch	l/h	3
Motorleistung	PS	9
Motorentyp		HONDA GX 270
Ansaughöhe, trocken/nass	m	-/2,5

- Taumelscheibenpumpe
- Ergo Zubehörkonzept
- Große, luftbereifte Räder
- Reinigungsmittelinjektor
- Honda Motor

Lieferumfang

HD-Schlauch (DN6)-10m	301002275
Ergo 2000 Pistole	106403122
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282
Tornado Plus Düse	101119736
Gardena Kupplung	32541

Produktvorteile

Thermisches Entlastungsventil	Zum Schutz der Pumpe während Arbeitsunterbrechungen
3 Keramikkolben	Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit
Honda Motor mit 9 PS	Bewährter Motor mit langer Lebensdauer
Reinigungsmittelinjektor	Einfache Zumischung von Reinigungsmitteln
Luftbereifte Räder	Leichter Transport selbst bei unebenen Bodenbeschaffenheiten
Lanzenhalterung	Für einfache Aufbewahrung der Lanze

