

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Nass-/Trockensauger - Wechselstrom

ATTIX 40-21 PC INOX

Art. Nr. 302003415

Nass oder trocken – wenn kompakte industrielle Leistung gefordert ist, ist der ATTIX 40-21 PC INOX dank des robusten Edelstahlbehälters die ideale Lösung. Einfach zu entleeren und zu säubern, kombiniert mit einer hohen Saugleistung.

Der auswaschbare PET Vliesfilter und die halbautomatische Filterabreinigung Push&Clean sorgen für geringere Arbeitsunterbrechungen, hohe Saugleistung und geringe Wartungskosten.



| Technische Daten | | |
|-------------------|------------|-----------------|
| Luftmenge | (l/min.) | 3700 |
| Unterdruck | (mbar/kPa) | 250/25 |
| Leistung Pmax | (W) | 1500 |
| Leistung PIEC | (W) | 1200 |
| Arbeitsgeräusch | (dB(A)) | 59 |
| Behältervolumen | (l) | 37 |
| Netzanschluss | (V/~/Hz) | 230/1/50-60 |
| Abmessungen LxBxH | (mm) | 450 x 440 x 735 |
| Gewicht | (kg) | 14 |
| Kabellänge | (m) | 7,5 |

| Lieferumfang | |
|-----------------------------------|-----------|
| Saugschlauch [Ø36 mm x 5 m AS] | 302001682 |
| Vlies-Filtersack, 1 Stk. | 302004004 |
| Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm | 302000490 |
| Werkzeugadapter | 302000535 |

Push&Clean
Filter Cleaning System

- Edelstahlbehälter
- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %

| Produktvorteile | |
|--|--|
| Edelstahlbehälter | Korrosionsbeständiger, langlebiger Behälter |
| Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik | Zum Einstecken von Elektrowerkzeugen direkt am Gerät. Mit der zusätzlichen Einschaltautomatik wird der Sauger durch das Elektrowerkzeug an- und abgeschaltet |
| Push&Clean Filterabreinigungssystem | Ermöglicht schnelles und einfaches Reinigen des Filterelements. Durch Versperren des Lufteinlasses und Drücken der Filterabreinigungstaste wird der Staub aus dem Filter geblasen und die Saugkraft ist sofort wieder hoch |
| Softstart | Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden |
| PET Filterelement | Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen; Abscheidegrad mindestens 99,9% |
| Antistatisch | Verhindert Stromschläge und Verschmutzungen die durch elektrische Aufladung entstehen |
| Multifit- Zubehörsystem | Jedes Nilfisk Zubehör passt an jeden Nilfisk Sauger |
| Zubehörhalter | Hält das Zubehör stets griffbereit |
| Kabelhalter | Sichere Aufbewahrung des Elektrokabels |
| Drehzahlregulierung | Immer nur so viel Saugleistung wie auch notwendig |