

**Ausführung:**

- Der Pumpentyp kann mittels Konfigurationsmenü ausgewählt werden. Voreingestellt ist 230 V
- Mi ART system (Automatic Reset test). Bei Trockenlauf stoppt das System automatisch und läuft periodisch automatisch neu an. Alle Eingaben bleiben auch bei Stromausfall erhalten, das System läuft danach automatisch neu an.
- Eingebauter Drucktransmitter mit Digitalanzeige. Eingebauter Strömungssensor mit permanenter digitaler Erfassung. LCD Bedienungsdisplay mit Digitalanzeige. Aufzeichnung von Betriebsabläufen und somit Informationen über Betriebsstunden, Anzahl von Anläufen, Anzahl von Stromunterbrechungen. Alarmaufzeichnung : Art und Anzahl von Alarmmeldungen ab Inbetriebnahme.PID Zugriff im Expert Menü.
- Schutzeinrichtung gegen falschen Anschluss und Überströme. Schutzeinrichtung gegen Kurzschlüsse.
- Eingebauter Trockenlaufschutz. AIS function (Anti-ice System) Eingebauter Temperaturfühler, Steuerung schaltet unter 5 Grad automatisch die Pumpe im Frostschutzmode an.

**Einsatzgebiete:**

- Steuerung für Pumpen mit Wechselstrom- oder Drehstrommotor mit Frequenzumformer



**Produktvorteile:**

- Frequenzumformer für Pumpen bis 2,2 kW
- Anschlussmöglichkeit von Wechsel und Drehstrompumpen
- einstellbarer Druck 0,5 bis 13 Bar
- Eingebauter Drucktransmitter und Strömungssensor
- schutzisoliertes PVC-Gehäuse IP 54
- Trockenlaufschutz
- PG-Verschraubungen mit Zugentlastung
- LCD Klartextanzeige beleuchtet
- Frostschutzwächter
- Alarmaufzeichnung
- Auto-Reset Funktion

**Technische Daten:**

Art.-Nr.	Gewicht [kg]
18858	2,5

**Abmessungen:**

