

Ausführung:

- Kompakte, korrosionsbeständige Schmutzwassertauchpumpe
- Inkl. schwimmender Entnahme und Rückschlagventil
- Festmontierter, vertikaler Schwimmerschalter
- Mit eingebautem Kondensator
- 10 m Anschlusskabel

Einsatzgebiete:

- Zubringerpumpe für Regenwassermodule bei langen Saugleitungen und größeren Saughöhen
- Förderung von Brauchwasser

Lieferumfang:

- 10 m Anschlusskabel


Produktvorteile:


- vielseitig einsetzbar
- Automatikbetrieb mit definierten Schaltepunkten durch festmontierten, vertikalen Schwimmerschalter
- Entnahme des saubersten Wasser durch mitgelieferte schwimmende Entnahme
- LAB-LIP-SEAL System - der Motor wird durch drei Lippendichtringe geschützt
- stabile Standplatte

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	P ₁ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	DA	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
19096	230	780	3,5	2850	13,5	11,0	1" IG	221	221	285	8

Kennlinie:

H (m)


Werkstoffe:

Werkstoff Motorgehäuse:

Edelstahl 1.4301

Einbauzeichnung:

□

Abmessungen: