

OLYMPIA

Sprechfunkgerät Modell 1208



Sprechfunkgeräte-Set mit bis zu 8km Reichweite

Sprechfunkgerät Twin Pack

Euro 0.5W PMR-Standard

Reichweite bis zu 8 km

Frequenz 446 MHz, 8 Kanäle

38 CTCSS Subcodes

Scan-Funktion

LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Anzeige der gewählten Kanäle, Lautstärke, Batteriekapazität

VOX-Funktion (3 Empfindlichkeitsstufen einstellbar)

Quittungston (Roger Beep)

Monitor-Funktion

Tastenton

10 Ruftöne wählbar

Sprechzeit bis zu 8 Stunden

Verwendung von Standard-Batterien, Typ „AAA“ (nicht im Lieferumfang enthalten)

Verpackungsinhalt: 2 Sprechfunkgeräte

Verpackungsart: Blister

Farben: Schwarz, Pink, Blau

Art.Nr./EAN Blau: 5392/4030152053926

Art.Nr./EAN Schwarz: 5393/4030152053933

Art.Nr./EAN Pink: 5394/4030152053940

